

Garant
Krimповací výměnná hlava, Typ: 10

Údaje o objednávce

Artikové číslo	729626 10
GTIN	4045197293015
Třída artiklu	71B

Popis
Provedení:

Přesné **souběžné lisování** pomocí čtyř synchronně poháněných lisovacích čelistí. Čtyřhranné lisování dle DIN = optimální kontaktní plochy.

- **Přesné krimповání díky lineárnímu zdvihu.**
- **Rozšířená nabídka použití za snižování nákladů bez použití nástrojů systému rychlé výměny.**
- **Zaručeně stejně kvalitní výsledky krimповání dle DIN resp. EN díky výměnným hlavám nastaveným z výroby a integrovanému nucenému blokování v základním nástroji.**
- **Vždy přesné usazení kontaktu v krimповací zápustce díky spolehlivě pracujícímu umístění kontaktu.**
- **Ideální pro práci na těžko dostupných místech díky malé, ergonomické konstrukci.**

Použití:

Ke zpracování žilových dutinek.

Vhodné pro :

Základní nástroj GARANT č. 729611.

Upozornění:

Další výměnné hlavy je možno dodat na poptávku.

Pro průřez vodiče: 0,08 - 10 mm²

Technický popis

Pro průřez vodiče	0,08 - 10 mm ²
-------------------	---------------------------

