



Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform a úderovou koncovkou, Šířka břitu b: 9mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 660300 9 |
| GTIN | 4013288018045 |
| Třída artiklu | 63H |

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu **s integrovanými měkkými zónami** a **úderovou koncovkou** (vel. 12 a 14 bez měkkých zón; vel. 3,5 bez úderové koncovky a s průchozí čepelí). **6hranná čepel** z houževnaté speciální oceli **průchozí až na konec rukojeti**. Od vel. 4,5 se 6hranným osazením pro maticový klíč. Povrch matně chromovaný.

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Síla břitu a | 1,6 mm |
| 6hran pro nasazení otevřeného klíče | 13 mm |
| Celková délka | 262 mm |
| Délka čepel | 150 mm |
| Šířka břitu b | 9 mm |
| Označení výrobce | 932 A |
| Unášecí profil | Plochý šroubovák |
| Druh produktu | Šroubováky |