



Sada plochých šroubováků s dřevěnou rukojetí, Počet šroubováků: 8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	660810 8
GTIN	4045197373014
Třída artiklu	62F

Popis

Provedení:

Rukojeť z utěsněného bukového dřeva, s koženou úderovou koncovkou. Čepel z chromvanadové oceli, průběžně prokalené. **Od vel. 5,5 průchozí čepel s 6hranným osazením pro otevřený klíč.** Leskle niklovaný povrch.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 660800: vel. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10; 12; 14

Technický popis

Počet šroubováků	8
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí Šířka břitu b 10 mm	660800 10
Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí Šířka břitu b 4,5 mm	660800 4,5
Držák šroubů Typ 1	666425 1
Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí Šířka břitu b 12 mm	660800 12

Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí Šířka břitu b 7 mm	660800 7
Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí Šířka břitu b 3,5 mm	660800 3,5
Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí Šířka břitu b 9 mm	660800 9
Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí Šířka břitu b 14 mm	660800 14
Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí Šířka břitu b 5,5 mm	660800 5,5