



Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform, Šířka břitu b: 7mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	660100 7
GTIN	4013288102140
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Mnohostranný robustní šroubovák s kónickou čepelí (břitem) a 6-hranným osazením pro maticový klíč.

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

Čepel ze speciální oceli vysoké tvrdosti a mimořádné houževnatosti; **břity s diamantovým povlakem**. 6hranná profilová čepel od vel. 5,5 s 6hranným osazením pro klíč, povrch matně chromovaný.

Výhoda:

- **Maximální odolnost proti opotřebení a malé vyhazovací síly díky diamantovému povlaku.**
- **Rychlá a ergonomická práce díky rukojeti Kraftform.**
- **Vysoký přenos síly díky integrovaným měkkým zónám.**
- **Ochrana proti odvalení.**
- **značení symbolem výstupu a velikosti na krytce.**

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

Technický popis

Délka čepele	125 mm
Šířka břitu b	7 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče	10 mm
Síla břitu a	1,2 mm

Celková délka	230 mm
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky