

**Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí, Šířka břitu b: 5,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	660800 5,5
GTIN	4045197373045
Třída artiklu	62F

**Popis****Provedení:**

Rukojeť z utěsněného bukového dřeva, s koženou úderovou koncovkou. Čepel z chromvanadové oceli, průběžně prokalené. **Od vel. 5,5 průchozí čepel s 6hranným osazením pro otevřený klíč.** Leskle niklovaný povrch.

**Technický popis**

Celková délka	205 mm
Síla břitu a	1 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče	8 mm
Délka čepele	100 mm
Šířka břitu b	5,5 mm
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky