



Krimpovací kleště MultiCrimp® s výměnným zásobníkem, Počet výměnných vložek: 3



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 729650 3 |
| GTIN | 4003773066927 |
| Třída artiklu | 73F |

Popis

Provedení:

Krimpovací kleště s rychlovýměnným systémem pro mobilní použití při montáži. Separátní kulatý zásobník obsahuje 3 popř. 5 krimpovacích zápustek pro nejběžnější krimpovací aplikace. Kleště černěné, rukojeti s vícesložkovými potahy.

- **Rychlá výměna krimpovací zápustky bez náradí.**
- **Nástroj pro nejběžnější krimpovací aplikace.**
- **Výsledky krimpování jako u pevně namontovaných krimpovacích vložek.**

Rozsah dodávky:

Krimpovací kleště s kulatým zásobníkem, včetně 3 popř. 5 krimpovacích zápustek.

Celková délka: 250 mm

Pro dutinky: 0,25 – 6,0 mm²

Pro izolovaná kabelová oka a spojky: 0,5 - 6 mm²

Pro neizolované ploché zástrčky: 0,5 - 6 mm²

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Pro dutinky | 0,25 – 6,0 mm ² |
| Počet výměnných vložek | 3 |
| Pro izolovaná kabelová oka a spojky | 0,5 - 6 mm ² |
| Celková délka | 250 mm |

Pro neizolované ploché zástrčky

0,5 - 6 mm²

Označení výrobce

MultiCrimp