

**HOLEX****Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí, Šířka břitu b: 7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	660800 7
GTIN	4045197373052
Třída artiklu	62F

**Popis****Provedení:**

Rukojeť z utěsněného bukového dřeva, s koženou úderovou koncovkou. Čepel z chromvanadové oceli, průběžně prokalené. **Od vel. 5,5 průchozí čepel s 6hranným osazením pro otevřený klíč.** Leskle niklovaný povrch.

**Technický popis**

Síla břitu a	1,1 mm
Celková délka	230 mm
Délka čepele	125 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče	10 mm
Šířka břitu b	7 mm
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky