



## Krimpovací kleště MultiCrimp® s výměnným zásobníkem, Počet výměnných vložek: 5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	729650 5
GTIN	4003773066934
Třída artiklu	73F

### Popis

#### Provedení:

Krimpovací kleště s rychlovýměnným systémem pro mobilní použití při montáži. Separátní kulatý zásobník obsahuje 3 popř. 5 krimpovacích zápustek pro nejběžnější krimpovací aplikace. Kleště černěné, rukojeti s vícesložkovými potahy.

- **Rychlá výměna krimpovací zápustky bez náradí.**
- **Nástroj pro nejběžnější krimpovací aplikace.**
- **Výsledky krimpování jako u pevně namontovaných krimpovacích vložek.**

#### Rozsah dodávky:

Krimpovací kleště s kulatým zásobníkem, včetně 3 popř. 5 krimpovacích zápustek.

Celková délka: 250 mm

Pro dutinky: 0,25 &minus; 6,0 a 10; 16; 25 mm<sup>2</sup>

Pro izolovaná kabelová oka a spojky: 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

Pro neizolované ploché zástrčky: 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

Pro neizolovaná kabelová oka a spojky: 0,5 - 10 mm<sup>2</sup>

Pro neizolované spojky na sraz: 0,5 - 10 mm<sup>2</sup>

### Technický popis

Pro izolovaná kabelová oka a spojky	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Pro neizolovaná kabelová oka a spojky	0,5 - 10 mm <sup>2</sup>

Pro neizolované spojky na sraz	0,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Pro neizolované ploché zástrčky	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Pro dutinky	0,25 &minus; 6,0 a 10; 16; 25 mm <sup>2</sup>
Celková délka	250 mm
Počet výměnných vložek	5
Označení výrobce	MultiCrimp