



Krimpovací kleště, Typ: F48



Údaje o objednávce

Artikové číslo	729722 F48
GTIN	4003773051879
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.

Ze zvláštní oceli. Přesné profily, velmi vysoký převod zejména výhodný u větších krimpovaných průřezů.

Celková délka: 220 mm

Pro průřez vodiče: 0,1 - 2,5 mm²

Pro ploché konektory: F2,8 / F4,8

Technický popis

Celková délka	220 mm
Pro průřez vodiče	0,1 - 2,5 mm ²
Pro ploché konektory	F2,8 / F4,8
Druh produktu	Lisovací kleste