

**Garant****Stranové štípací kleště chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 160mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	724840 160
GTIN	4045197417022
Třída artiklu	71B

## Popis

**Provedení:**

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).

Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, s dobře uchopitelným **povrchem**Haptoprene.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

## Technický popis

Celková délka	160 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	2,8 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromované

Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Řezací kleště