



Sada tvrdokovových příklepových vrtáků, Ø vrtáku: 5-12mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 789020 5-12 |
| GTIN | 4002395369980 |
| Třída artiklu | 76G |

Popis

Provedení:

- Se 2 břity. Power Breaker MS2 vytvářejí ve vrtaném materiálu mikrotrhliny pro rychlejší postup vrtání a úběr materiálu. Kvalitní TK špička se zvláště silným letováním garantuje dlouhou životnost také v armovaném betonu. Díky spirále se zpevněným jádrem (KVS) jsou tlumeny vibrace; rázová energie je přenášena přímo na vrtací hrot.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva.

Obsah:

Příklepový vrták č. 789000: po 1 ks
vel. 5; 6; 8, délka 110 mm;
vel. 6; 8; 10; 12, délka 160 mm

Technický popis

| | |
|----------------|-----------|
| Ø vrtáku | 5 - 12 mm |
| Počet břitů Z | 2 |
| Řezný materiál | TK |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Použití s rázem / bez rázu | Příklepové vrtání |
| Stopka | SDS Plus |
| Druh produktu | Vrták do kamene |

Příslušenství

| | |
|--|---------------|
| Tverdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 12X160 mm | 789000 12X160 |
| Tverdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 8X160 mm | 789000 8X160 |
| Tverdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 5X110 mm | 789000 5X110 |
| Tverdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 10X160 mm | 789000 10X160 |
| Tverdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 8X110 mm | 789000 8X110 |
| Tverdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 6X110 mm | 789000 6X110 |
| Tverdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 6X160 mm | 789000 6X160 |