



## Silové stranové štípací kleště, leštěné, s otevírací pružinou, Celková délka: 160mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	725230 160
GTIN	4003773065111
Třída artiklu	73F

### Popis

#### Provedení:

Silná hlava s dodatečně induktivně kalenými břity (cca 64 HRC). Vložený kloub. **Se zapínatelnou a vypínatelnou otevírací pružinou.**

Kleště černě atramentované, hlava leštěná, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem. Vysoký řezný výkon díky optimálnímu převodovému poměru.

#### Norma:

**DIN ISO 5749**

#### Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

### Technický popis

Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	2,5 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	2 mm
Celková délka	160 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	3,4 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	silnostěnné opláštění rukojeti
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC)
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	černě atramentované, hlava leštěná
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ano
Druh produktu	Řezací kleště