

**Krimpovací kleště, Typ: 10NIS****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	729720 10NIS
GTIN	4045197166760
Třída artiklu	72B

Popis**Provedení:**

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.

Cenově výhodné provedení. F48/63 včetně upínání pro ploché konektory.

Celková délka: 230 mm

Pro průřez vodiče: 1,5 - 10 mm²

Technický popis

Celková délka	230 mm
Pro průřez vodiče	1,5 - 10 mm ²
Druh produktu	Lisovací kleste

Příslušenství

Sada pružin pro lisovací kleště 2dílná	729142
Pár lisovacích vložek Typ 10NIS	729730 10NIS