



Sada tvrdokovových příklepových vrtáků, Ø vrtáku: 5-14mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	789020 5-14
GTIN	4002395369997
Třída artiklu	76G

Popis

Provedení:

- Se 2 břity. Power Breaker MS2 vytvářejí ve vrtaném materiálu mikrotrhliny pro rychlejší postup vrtání a úběr materiálu. Kvalitní TK špička se zvláště silným letováním garantuje dlouhou životnost také v armovaném betonu. Díky spirále se zpevněným jádrem (KVS) jsou tlumeny vibrace; rázová energie je přenášena přímo na vrtací hrot.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva.

Obsah:

Příklepový vrták č. 789000: po 1 ks
vel. 5; 6; 6, délka 110 mm;
vel. 6; 6; 8; 8; 10; 12; 14, délka 160 mm

Technický popis

Počet břitů Z	2
Ø vrtáku	5 - 14 mm
Řezný materiál	TK

Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do kamene

Příslušenství

Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 8X160 mm	789000 8X160
Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 10X160 mm	789000 10X160
Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 14X160 mm	789000 14X160
Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 12X160 mm	789000 12X160
Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 5X110 mm	789000 5X110
Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 6X110 mm	789000 6X110
Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 8X110 mm	789000 8X110
Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 6X160 mm	789000 6X160