

**Tvrdokovový příklepový vrták „MX4“ SDS-plus, Ø×celková délka: 14X210mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 789050 14X210 |
| GTIN | 4002395366941 |
| Třída artiklu | 76G |

Popis**Provedení:**

Vrtací hlava se čtvercovým průřezem. Zvýšená rychlost vrtání díky hlavici se 4 břity. Dvakrát delší životnost oproti 2 břitům. Velkoobjemový design se 4 spirálami. Ostřejší zahnutý hrot: Přesnější vrtání, žádné klouzání po povrchu, agresivnější v železobetonu a rychlejší vrtání. Certifikace PGM – potvrzuje přesně vyvrtané otvory vhodné pro hmoždinky pro chemické i mechanické kotvy. 4hranná, šterbinová, robustní a **jednodílná pájená TK** deska. Nový design hlavy v kombinaci s ostře zahnutou špičkou umožňují optimální postup při nárazu na železnou výztuž.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva s maximálním komfortem vrtání. Velmi klidný chod, perfektně kulaté vyvrtané otvory. 4spirálový design pro rychlé odvádění vrtné drtě, nízké vibrace a vysokou stabilitu. Malá únava a snížené zatížení stroje.

Technický popis

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Délka spirály | 150 mm |
| Celková délka | 210 mm |
| Ø | 14 mm |
| Počet břitů Z | 4 |
| Řezný materiál | TK |
| Použití s rázem / bez rázu | Příklepové vrtání |
| Stopka | SDS Plus |
| Druh produktu | Vrták do kamene |

