

**Stranové štípací kleště chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	724860 160
GTIN	4003773039600
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	4 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	2 mm
Celková délka	160 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne

Se zapínatelnou otevírací pružinou

ne

Druh produktu

Řezací kleště