

**Stranové štípací kleště ERGO™, chromované, Celková délka: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	725240 125
GTIN	7314150106547
Třída artiklu	730

**Popis****Provedení:**

Kleště chromované. **Progresivně broušené břity** dodatečně induktivně kalené (cca 62 HRC). Se silnou řeznou fazetkou blízko kloubu pro tvrdý materiál a jemnou řeznou fazetkou na hrotech pro optimální stříh měkkých materiálů. Silnostěnný plášť na rukojeti se **zapínatelnou a vypínatelnou otevírací pružinou**.

**Norma:****DIN ISO 5749****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

**Technický popis**

Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	1,6 mm
Celková délka	125 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	Silnostěnné opláštění rukojeti ERGO®
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ano

Druh produktu

Řezací kleště