



Stranové štípací kleště chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 180mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	724860 180
GTIN	4003773043706
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	2,5 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	4 mm
Celková délka	180 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne

Druh produktu

Řezací kleště