



Stranové štípací kleště, chromované izolované dle VDE, Celková délka: 140mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	725300 140
GTIN	4003773040293
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem.

Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	1,8 mm
Celková délka	140 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	4 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	chromované

Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Řezací kleště