



## Sada tvrdokovových příklepových vrtáků „MX4“, Ø vrtáku: 5-10mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	789060 5-10
GTIN	4002395374915
Třída artiklu	76G

### Popis

#### Provedení:

Vrtací hlava se čtvercovým průřezem. Zvýšená rychlost vrtání díky hlavici se 4 břity. Dvakrát delší životnost oproti 2 břitům. Velkoobjemový design se 4 spirálami. TARGET TIP TECHNOLOGY – ostřejší zahnutý hrot:

Přesnější vrtání, žádné klouzání po povrchu, agresivnější v železobetonu a rychlejší vrtání.

Certifikace PGM – potvrzuje přesně vyvrtané otvory vhodné pro hmoždinky pro chemické i mechanické kotvy. V plastovém boxu.

#### Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva s největším komfortem vrtání. Velmi klidný chod, perfektně kulaté vyvrtané otvory. **4 spirálový** design pro rychlé odvádění vrtné drtě, nízké vibrace a vysoká stabilita. Malá únava a snížené zatížení přístroje.

#### Obsah:

Příklepový vrták č. 789050: po 1 ks

vel. 5; 6 délka 110 mm;

vel. 6; 8; 10 délka 160 mm

### Technický popis

Počet břitů Z	4
Ø vrtáku	5 - 10 mm
Obal	plastový box
Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do kamene

## Příslušenství

Tverdokovový příklepový vrták „MX4“ SDS-plus Ø×celková délka 8X160 mm	789050 8X160
Tverdokovový příklepový vrták „MX4“ SDS-plus Ø×celková délka 5X110 mm	789050 5X110
Tverdokovový příklepový vrták „MX4“ SDS-plus Ø×celková délka 6X110 mm	789050 6X110
Tverdokovový příklepový vrták „MX4“ SDS-plus Ø×celková délka 10X160 mm	789050 10X160
Tverdokovový příklepový vrták „MX4“ SDS-plus Ø×celková délka 6X160 mm	789050 6X160