

Garant**Stranové štípací kleště pro jemnou mechaniku, normální tvar, SFW, Celková délka: 110mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	725390 110
GTIN	4045197166364
Třída artiklu	71B

Popis

Provedení:

Úzká hlava, břity indukčně kalené a přesně vybroušené; s jemnou řeznou fazetkou. Ramena s plastovým opláštěním a otevírací pružinou.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Celková délka	110 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	0,3 - 1,2 mm
Výkon ve stříhu středně tvrdého drátu do Ø	0,3 - 0,8 mm
Řezná fazetka	velmi jemná fazetka
Rukojeť	Plastové opláštění
Výrobní postup	Břity induktivně kalené a přesně broušené
Materiál	Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Atribut názvu produktu	SFW

Rameno s otevírací pružinou

ano

Druh produktu

Řezací kleště

Příslušenství

Sada pružin2dílná

719270