

**Stranové štípací kleště lesklé, Celková délka: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	724900 125
GTIN	4003773213406
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).

Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	3 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	1,5 mm
Celková délka	125 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	s plastovým potahem
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	černě atramentované, hlava leštěná
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne

Druh produktu

Řezací kleště