




Sada plochých šroubováků se silovou rukojetí „multicraft“, Počet šroubováků: 7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	660910 7
GTIN	7610733085705
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Mnohostranný robustní šroubovák s kónickou čepelí (břit) a 6-hranným osazením pro maticový klíč.

Rukojeť „multicraft“ z nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium), zvláště dobré uchopení i s rukama od oleje.

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. S rovnoběžnou, odsazeným břitem. Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč. Povrch poniklovaný a chromovaný, břit černý.

Výhoda:

- **Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.**
- **Bez efektu Cam-out.**
- **Břity se perfektně hodí pro normované a nenormované drážky šroubů.**
- **Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.**
- **Soudečkovitý, ergonomický tvar s dobře uchopitelným povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.**
- **Ochrana proti odvalení.**
- **Značení symbolem výstupu a velikosti.**

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 660900: vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; 13

Technický popis

Počet šroubováků	7
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Plochý šroubovák, se silovou rukojetí „multicraft“ Šířka břitu b 6,5 mm	660900 6,5
Plochý šroubovák, se silovou rukojetí „multicraft“ Šířka břitu b 10 mm	660900 10
Plochý šroubovák, se silovou rukojetí „multicraft“ Šířka břitu b 13 mm	660900 13
Plochý šroubovák, se silovou rukojetí „multicraft“ Šířka břitu b 3,5 mm	660900 3,5
Plochý šroubovák, se silovou rukojetí „multicraft“ Šířka břitu b 5,5 mm	660900 5,5
Plochý šroubovák, se silovou rukojetí „multicraft“ Šířka břitu b 4 mm	660900 4
Držák šroubů Typ 1	666425 1
Plochý šroubovák, se silovou rukojetí „multicraft“ Šířka břitu b 8 mm	660900 8