

Garant**Stranové štípací kleště pro jemnou mechaniku, normální tvar, SFW, Celková délka: 130 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	725390 130
GTIN	4045197166371
Třída artiklu	71B

Popis

Provedení:

Úzká hlava, bříty indukčně kalené a přesně vybroušené; s jemnou řeznou fazetkou. Ramena s plastovým opláštěním a otevírací pružinou.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Řezná fazetka: velmi jemná fazetka

Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø: 0,4 - 1,5 mm

Výkon ve stříhu středně tvrdého drátu do Ø: 0,4 - 1 mm

Technický popis

Výkon ve stříhu středně tvrdého drátu do Ø	0,4 - 1 mm
Celková délka	130 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	0,4 - 1,5 mm
Řezná fazetka	velmi jemná fazetka
Rukojeť	Plastové potahy rukojetí
Výrobní postup	Bříty induktivně kalené a přesně broušené
Materiál	Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji

Atribut názvu produktu	SFW
Rameno s otevírací pružinou	ano
Druh produktu	Řezací kleště

Příslušenství

Sada pružin 2dílná	719270
--------------------	--------