


LINDSTRÖM

**Stranové štípací kleště pro elektroniku, úzká hlava, KW, Celková délka: 135mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	726040 135
GTIN	7314150103058
Třída artiklu	73M

**Popis****Provedení:**

Štíhlý tvar s přesně broušenými, induktivně kalenými břity (63 – 65 HRC). Začerněný, antireflexní povrch. Nastavitelný přesný šroubový kloub pro minimální tření a optimální axiální středění břitů. Dvousložkové **ergonomické rukojeti** vhodné pro ESD.

Patentovaná otevírací pružina snižuje odpor při zavírání kleští, díky tomu se síla soustřeďuje na střiž.

**Materiál:**

Vysoce výkonná ocel pro kuličková ložiska, zápusťkově kovaná, černěná.

**Technický popis**

Celková délka	135 mm
Šířka hlavy	10,5 mm
Výkon ve střižbě měděného drátu do Ø	0,1 - 1 mm
Délka břitu	10 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Řezná fazetka	bez fazetky
Materiál	Vysoce výkonná ložisková ocel
Tvar hlavy	úzký
Rukojeť	2složkové opláštění rukojeti

Výrobní postup	Břity induktivně kalené (63 – 65 HRC)
Povrch	černěné
Atribut názvu produktu	KW
S otevírací pružinou	ano
Nastavitelný přesný šroubový kloub	ano
Druh produktu	Řezací kleště