

Garant**Stranové štípací kleště, chromované izolované dle VDE, Celková délka: 140mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	725310 140
GTIN	4045197501639
Třída artiklu	71B

Popis

Provedení:

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).

Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, s dobře uchopitelným **povrchem**Haptoprene.

Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	1,8 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	4 mm
Celková délka	140 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Materiál	Speciální nástrojová ocel

Povrch	chromovaný
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Řezací kleště