

**Stranové štípací kleště na plasty, 85° zahnuté, KW, Celková délka: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	725570 160
GTIN	4003773046820
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Břity bez fazetky k lícovanému bez otřepovému stříhu. Hlava leštěná, ramena s plastovým pláštěm a otevírací pružinou.

Hlava 85° zalomená.

Použití:

K lícovanému odstřížení plastových vtoků (**není určeno pro kovy**).

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Vanadiová elektroocel, kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Celková délka	160 mm
Řezná fazetka	bez fazetky
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji
Povrch	leštěné
Hlava	85° zahnutý
Atribut názvu produktu	KW

S otevírací pružinou	ano
Pro plasty	ano
Nastavitelný dorazový šroub	ne
Druh produktu	Řezací kleště