



Sada normovaných plochých šroubováků s plastovou rukojetí, Počet šroubováků: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	662010 6
GTIN	7610733085828
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Kované čepele, břity jsou přesně přizpůsobené normovaným drážkám v hlavách šroubů.

Rukojeť „Classic“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. S rovnoběžnou, odsazeným břitem. Povrch poniklovaný a chromovaný, břit černý.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 662000: vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Upozornění:

Nejdelší životnost normovaných šroubováků je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

Technický popis

Počet šroubováků	6
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Plochý normovaný šroubovák s plastovou rukojetí Šířka břitu b 13 mm	662000 13
Plochý normovaný šroubovák s plastovou rukojetí Šířka břitu b 5,5 mm	662000 5,5
Plochý normovaný šroubovák s plastovou rukojetí Šířka břitu b 8 mm	662000 8
Plochý normovaný šroubovák s plastovou rukojetí Šířka břitu b 2X50 mm	662000 2X50
Plochý normovaný šroubovák s plastovou rukojetí Šířka břitu b 4 mm	662000 4
Plochý normovaný šroubovák s plastovou rukojetí Šířka břitu b 3,5 mm	662000 3,5
Plochý normovaný šroubovák s plastovou rukojetí Šířka břitu b 6,5 mm	662000 6,5
Plochý normovaný šroubovák s plastovou rukojetí Šířka břitu b 2,5 mm	662000 2,5
Plochý normovaný šroubovák s plastovou rukojetí Šířka břitu b 10 mm	662000 10
Plochý normovaný šroubovák s plastovou rukojetí Šířka břitu b 2X70 mm	662000 2X70
Držák šroubů Typ 1	666425 1