

**Stranové štípací kleště lesklé, Celková délka: 180mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 724900 180 |
| GTIN | 4003773218074 |
| Třída artiklu | 73F |

Popis**Provedení:**

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).

Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

| | |
|---|--------------------------------------|
| Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø | 2,5 mm |
| Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø | 4 mm |
| Celková délka | 180 mm |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| Rukojeť | s plastovým potahem |
| Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 62 HRC) |
| Materiál | Chromvanadiová ocel |
| Povrch | černě atramentované, hlava leštěná |
| Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ne |
| Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne |
| Druh produktu | Řezací kleště |

