

**Stranové štípací kleště na plasty, 20° zahnuté, KW, Celková délka: 130mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	725700 130
GTIN	2050001705938
Třída artiklu	76B

Popis**Provedení:**

Břity bez fazetky pro lícovaný stříh téměř bez otřepů. Břity přesazené pro mírně **stříhavý řez**. Ramena s protiskluzovým gumovým pláštěm a otevírací pružinou. Hlava 20° zalomená.

Použití:

K lícovanému odstřížení plastových vtoků a kabelových spojek (**není určeno pro kovy**).

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, černěná.

Technický popis

Celková délka	130 mm
Řezná fazetka	bez fazetky
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	černěné
Hlava	20° zalomená
Atribut názvu produktu	KW
S otevírací pružinou	ne
Pro plasty	ano
Nastavitelný dorazový šroub	ne

Druh produktu

Řezací kleště