



Sada plochých normovaných šroubováků „Stainless“ s rukojetí Kraftform, Počet šroubováků: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	662510 6
GTIN	4013288116017
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Kované čepele, bříty jsou přesně přizpůsobené normovaným drážkám v hlavách šroubů.

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s **integrovanými měkkými zónami** usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

Čepel Wera Lasertip z nerezové oceli s kónickým břitkem a **mikrozdrcněným hrotem** (od velikosti 3,5).

Norma:

DIN 5265 Form A

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 662500: vel. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Upozornění:

Nejdelší životnost normovaných šroubováků je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

Technický popis

Počet šroubováků	6
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Plochý normovaný šroubovák „Stainless“ s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 10 mm	662500 10
Plochý normovaný šroubovák „Stainless“ s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 3,5 mm	662500 3,5
Držák šroubů Typ 1	666425 1
Plochý normovaný šroubovák „Stainless“ s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 8 mm	662500 8
Plochý normovaný šroubovák „Stainless“ s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 4 mm	662500 4
Plochý normovaný šroubovák „Stainless“ s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 3 mm	662500 3
Plochý normovaný šroubovák „Stainless“ s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 6,5 mm	662500 6,5
Plochý normovaný šroubovák „Stainless“ s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 5,5 mm	662500 5,5