

**Plochý šroubovák, se silovou rukojetí „multicraft“, Šířka břitu b: 5,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	660900 5,5
GTIN	7610733085637
Třída artiklu	63E

**Popis****Provedení:**

Mnohostranný robustní šroubovák s kónickou čepelí (břitem) a 6hranným osazením pro maticový klíč.

**Rukojeť „multicraft“** z nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium), zvláště dobré uchopení i s rukama od oleje.

**Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. S rovnoběžnou, odsazeným břitem. Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč. Povrch poniklovaný a chromovaný, břit černý.

**Výhoda:**

- **Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.**
- **Bez efektu Cam-out.**
- **Břity se perfektně hodí pro normované a nenormované drážky šroubů.**
- **Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.**
- **Soudečkovitý, ergonomický tvar s dobře uchopitelným povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.**
- **Ochrana proti odvalení.**
- **Značení symbolem výstupu a velikosti.**

**Použití:**

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

**Technický popis**

Síla břitu a	0,8 mm
Celková délka	220 mm
Šířka břitu b	5,5 mm

Délka čepele	120 mm
Označení čepele	3
Řada	multicraft
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky