



Plochý normovaný šroubovák s plastovou rukojetí, Šířka břitu b: 2,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	662000 2,5
GTIN	7610733085736
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Kované čepele, břity jsou přesně přizpůsobené normovaným drážkám v hlavách šroubů. **Rukojeť „Classic“** z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. S rovnoběžnou, odsazeným břitem. Povrch poniklovaný a chromovaný, břit černý.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Upozornění:

Nejdelší životnost normovaných šroubováků je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

Technický popis

Délka čepele	80 mm
Síla břitu a	0,4 mm
Šířka břitu b	2,5 mm
Označení čepele	0
Celková délka	165 mm
Řada	Classic
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

