



Sada normovaných plochých šroubováků s rukojetí Kraftform, Počet šroubováků: 5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	662210 5
GTIN	4013288101792
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Kované čepele, břity jsou přesně přizpůsobené normovaným drážkám v hlavách šroubů.

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu **s integrovanými měkkými zónami** usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

Čepel z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované.

Norma:

DIN 5265 Form A

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 662200: vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Upozornění:

Nejdelsí životnost normovaných šroubováků je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

Technický popis

Počet šroubováků	5
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 3 mm	662200 3
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 10 mm	662200 10
Držák šroubů Typ 1	666425 1
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 5,5 mm	662200 5,5
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 3,5 mm	662200 3,5
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 8 mm	662200 8
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 6,5 mm	662200 6,5
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 2,5 mm	662200 2,5
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 4 mm	662200 4