



Stranové štípací kleště, chromované izolované smáčením dle VDE, Celková délka: 160mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	725335 160
GTIN	4003773018155
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).

Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem **izolované smáčením**.

Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Celková délka	160 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	4 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	2 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	izolované smáčením
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Materiál	Speciální nástrojová ocel

Povrch	chromovaný
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Řezací kleště