

Garant**Stranové štípací kleště na plasty, 15° zahnuté, KW, Celková délka: 160mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	725500 160
GTIN	4045197166401
Třída artiklu	71B

Popis

Provedení:

Břity bez fazetky k lícovanému bez otřepovému stříhu. Hlava leštěná, ramena s plastovým pláštěm a otevírací pružinou.

Hlava o 15° zalomená. Nastavitelný dorazový šroub snižuje opotřebení břitů.

Použití:

K lícovanému odstřížení plastových vtoků (**není určeno pro kovy**).

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Celková délka	160 mm
Řezná fazetka	bez fazetky
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch	leštěné
Hlava	vyhnuté (15°)
Atribut názvu produktu	KW
S otevírací pružinou	ano

Pro plasty	ano
Nastavitelný dorazový šroub	ano
Druh produktu	Řezací kleště

Příslušenství

Pružina pro stranové štípací kleště na plast Typ 160/5X20	725510 160/5X20
---	-----------------