

**Plochý šroubovák pro stavěcí šrouby s plastovou rukojetí, Šířka břitu b: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	662700 4
GTIN	7610733085866
Třída artiklu	63E

**Popis****Provedení:**

**Rukojeť „Classic“** z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Se **zesíleným břitem pro závitové kolíky**. Povrch poniklovaný a chromovaný, břit černý.

**Technický popis**

Celková délka	205 mm
Délka čepele	110 mm
Označení čepele	2
Šířka břitu b	4 mm
Síla břitu a	0,8 mm
Řada	Classic
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky