



Plochý šroubovák, se silovou rukojetí „multicraft“, Šířka břitu b: 8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	660900 8
GTIN	7610733085651
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Mnohostranný robustní šroubovák s kónickou čepelí (břitem) a 6hranným osazením pro maticový klíč.

Rukojeť „multicraft“ z nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium), zvláště dobré uchopení i s rukama od oleje.

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. S rovnoběžnou, odsazeným břitem. Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč. Povrch poniklovaný a chromovaný, břit černý.

Výhoda:

- **Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.**
- **Bez efektu Cam-out.**
- **Břity se perfektně hodí pro normované a nenormované drážky šroubů.**
- **Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.**
- **Soudečkovitý, ergonomický tvar s dobře uchopitelným povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.**
- **Ochrana proti odvalení.**
- **Značení symbolem výstupu a velikosti.**

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

Technický popis

Šířka břitu b	8 mm
Síla břitu a	1,2 mm
Délka čepele	160 mm

Označení čepele	5
6hran pro nasazení otevřeného klíče	10 mm
Celková délka	270 mm
Řada	multicraft
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky