



## Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform, Šířka břitu b: 3mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	662200 3
GTIN	4013288175434
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

Kované čepele, břity jsou přesně přizpůsobené normovaným drážkám v hlavách šroubů.

**Rukojeť Kraftform** z nárazuvzdorného plastu **s integrovanými měkkými zónami** usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

**Čepel** z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované.

#### Norma:

#### DIN 5265 Form A

#### Upozornění:

Nejdelší životnost normovaných šroubováků je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

### Technický popis

Síla břitu a	0,5 mm
Délka čepele	80 mm
Celková délka	161 mm
Šířka břitu b	3 mm
Špička čepele	černá
Označení výrobce	335
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

