



Sada plochých elektrikářských šroubováků rukojetí Kraftform plně izolované, Počet šroubováků: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	663210 3
GTIN	4013288164537
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel **plně izolované do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

Čepele s kónickými břity, přizp. normovaným rozměrům drážek šroubů. Plně izolované, průrazová pevnost izolace je několikanásobkem předepsaného min. zkušebního napětí dle VDE. Každý z těchto šroubováků je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na napěťový průraz.<HBR/>

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu **s integrovanými měkkými zónami** usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

Čepel z vysokolegované speciální oceli s kónickým břittem, fosfátovaná. **Zmenšené Ø čepele s integrovanou ochrannou izolací** pro hluboko uložené prvky šroubů a pružin (Ø čepele = Ø izolace v přední části čepele).

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Nejdelší životnost šroubováků pro elektrikáře je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 663200: vel. 3,5; 4; 5,5

Technický popis

Počet šroubováků	3
Norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	Plochý šroubovák

Příslušenství

Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftform plně izolovaný Šířka břitu b 5,5 mm

663200 5,5

Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftform plně izolovaný Šířka břitu b 3,5 mm

663200 3,5

Držák šroubů Typ 2

666425 2

Držák šroubů Typ 3

666425 3

Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftform plně izolovaný Šířka břitu b 4 mm

663200 4