




Sada plochých elektrikářských šroubováků Classic plně izolované, Počet šroubováků: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	663010 6
GTIN	7610733064342
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel **plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

Štíhlá rukojeť s elastomerovým opláštěním šetrným k pokožce a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky zvláštní struktuře povrchu rukojetí neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při zvláštní houževnatosti. Čepele s kónickými břity, přízp. normovaným rozměrům drážek šroubů. Plně izolované, průrazová pevnost izolace je několikanásobkem předepsaného min. zkušebního napětí dle VDE. Každý z těchto šroubováků je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na napěťový průraz.<HBR/>

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Nejdelší životnost šroubováků pro elektrikáře je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 663000: vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Technický popis

Počet šroubováků	6
Řada	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Unášecí profil	Plochý šroubovák
Nejiskřící	ne
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Plochý elektrikářský šroubovák Classicplně izolovaný Šířka břitu b 2 mm	663000 2
Plochý elektrikářský šroubovák Classicplně izolovaný Šířka břitu b 10 mm	663000 10
Plochý elektrikářský šroubovák Classicplně izolovaný Šířka břitu b 6,5 mm	663000 6,5
Držák šroubů Typ 3	666425 3
Plochý elektrikářský šroubovák Classicplně izolovaný Šířka břitu b 3 mm	663000 3
Plochý elektrikářský šroubovák Classicplně izolovaný Šířka břitu b 5,5 mm	663000 5,5
Plochý elektrikářský šroubovák Classicplně izolovaný Šířka břitu b 4 mm	663000 4
Držák šroubů Typ 2	666425 2
Plochý elektrikářský šroubovák Classicplně izolovaný Šířka břitu b 2,5 mm	663000 2,5
Plochý elektrikářský šroubovák Classicplně izolovaný Šířka břitu b 3,5 mm	663000 3,5
Plochý elektrikářský šroubovák Classicplně izolovaný Šířka břitu b 8 mm	663000 8