



Plochý normovaný šroubovák s plastovou rukojetí, Šířka břitu b: 6,5mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 662000 6,5 |
| GTIN | 7610733085774 |
| Třída artiklu | 63E |

Popis

Provedení:

Kované čepele, břity jsou přesně přizpůsobené normovaným drážkám v hlavách šroubů. **Rukojeť „Classic“** z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. S rovnoběžnou, odsazeným břitem. Povrch poniklovaný a chromovaný, břit černý.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Upozornění:

Nejdelší životnost normovaných šroubováků je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

Technický popis

| | |
|-----------------|------------------|
| Šířka břitu b | 6,5 mm |
| Celková délka | 245 mm |
| Síla břitu a | 1 mm |
| Označení čepele | 4 |
| Délka čepele | 140 mm |
| Řada | Classic |
| Unášecí profil | Plochý šroubovák |
| Druh produktu | Šroubováky |

