



Akumulátorový vrtací šroubovák s vyměnitelným sklíčidlem click & go, Typ: GSR1215FC



Údaje o objednávce

Artikové číslo	P07223 GSR1215FC
GTIN	3165140847704
Třída artiklu	00N

Popis

Provedení:

Přesná práce i na obtížně přístupných místech na základě kompaktní velikosti **s držákem bitů** nebo vyměnitelnému **excentrickému nebo úhlovému nastavci**. Pružná práce díky výměnnému systému se čtyřmi různými nastavci **FlexiClick**. Pohodlná manipulace: nastavce zůstávají k nastavení 16 různých pozic jednoduše na přístroji.

Akumulátorový vrtací šroubovák Bosch

- **Kompaktní, výkonný akumulátorový vrtací šroubovák 12 V s pravým/levým chodem.**
- **Dlouhá životnost díky bezkartáčovému EC motoru (ne 070240).**
- **S Electronic Motor Protection (EMP) a Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Světlo LED k osvětlení pracovní oblasti a akumulátorový ukazatel stavu nabití.**
- **Vícetupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.**
- **Elektronická regulace otáček pro přesné navrtávání a šroubování.**
- **Softgrip.**
- **Vyměnitelné barevné svorky pro snadnou identifikaci přístroje (ne 070240).**

Rozsah dodávky:

Včetně přepravního kufříku, bez akumulátoru a nabíječky.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073852 a násl. a 073866.

Technický popis

Typické použití	Strong
Rozsah otáček 1. stupně	0 - 400 min ⁻¹
Maximální utahovací moment tvrdý	30 Nm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	19 mm
Označení výrobce	GSR 12V-15 FC
Maximální utahovací moment měkký	15 Nm
Hmotnost	0,8 kg
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	0 - 10 mm
Maximální vibrace dle EN	< 1,9 m/s ²
Rozsah otáček 2. stupně	0 - 1300 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 12 V
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Napětí akumulátorů	12 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Obal	Systémový kufřík (L-Boxx)
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Vrtací šroubovák