



Kompaktní pákové nůžky CoBolt® s hlavou vyhnutou o 20°, Celková délka: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	731755 200
GTIN	4003773066866
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Vysoký výkon ve stříhu i při malé vynaložené síle díky speciálnímu pákovému převodu. Břity inductivně kalené (cca 64 HRC).

Kleště černě a tramentované, rukojeti s plastovým potahem. **Hlava zahnutá o 20° pro líčující řezy.**

Použití:

Pro dráty do 2000 N/mm² pevnost v tahu.

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Pro měkký ocelový drát do Ø	6 mm
Pro středně tvrdý ocelový drát do Ø	5,2 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	3,6 mm
Celková délka	200 mm
Označení výrobce	CoBolt®
Břit	kalené
Zahnutá hlava	20 stupeň
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Chromvanadiová elektroocel

Povrch	černě atramentované
S otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Řezací kleště