



Sada plochých elektrikářských šroubováků s rukojetí Kraftform plně izolované, Počet šroubováků: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	663110 6
GTIN	4013288101815
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel **plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

Čepele s kónickými břity, přízp. normovaným rozměrům drážek šroubů. Plně izolované, průrazová pevnost izolace je několikanásobkem předepsaného min. zkušebního napětí dle VDE. Každý z těchto šroubováků je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na napěťový průraz.<HBR/>

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu **s integrovanými měkkými zónami** usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

Čepel z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované. Od vel. 5,5 = vnější izolace je shodná se šířkou břitu (vhodné pro práci na úzkých místech).

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Nejdelší životnost šroubováků pro elektrikáře je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 663100: vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

Technický popis

Počet šroubováků	6
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 3,5 mm	663100 3,5
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 3 mm	663100 3
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 10 mm	663100 10
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 2,5 mm	663100 2,5
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 6,5 mm	663100 6,5
Držák šroubů Typ 3	666425 3
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 8 mm	663100 8
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 4 mm	663100 4
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 5,5 mm	663100 5,5
Držák šroubů Typ 2	666425 2