

Garant**Štípací kleště na drátěná lana, Celková délka: 190mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	731500 190
GTIN	4045197293404
Třída artiklu	71B

Popis**Provedení:**

Silný tvar, zcela z oceli zápusťkově kované. S našroubovaným kloubem a otevírací pružinou. Tvrdost břitů 64 HRC. Ramena s tenkým PVC pláštěm.

Použití:

Ke stříhání ocelových lan, vícežilových kabelů, atd.

Materiál:

Chromvanadiová zvláštní ocel, kalená v oleji.

Technický popis

Pro ocelová lana / měkkou tyčovou ocel Ø	8 mm
Celková délka	190 mm
Pro ocelová lana (max. 1600 N/mm ²) Ø	5 mm
Pro kruhovou ocel (max. 1200 N/mm ²) Ø	4 mm
Druh produktu	Řezací kleště

Příslušenství

Náhradní pružina

731501