



Nůžky na kabely s 2složkovými rukojetmi izolované dle VDE, Celková délka: 165mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	730350 165
GTIN	4003773039648
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Rukojeti s **izolací do 1000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Rukojeti s vícetřídovými potahy. Hlava se srpovitými břity. Nůžky chromované. Stříhají hladce a čistě bez mačkání.

Použití:

Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápusťkově kovaná.

Technický popis

Celková délka	165 mm
Výkon ve stříhu	50 mm ²
Výkon ve stříhu do Ø	15 mm
Ochrana proti úrazům	ano
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť	Vícetřídový potah
Ovládání	mechanické, jednoruční
Materiál	Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná, kalená v oleji

Povrch	chromované
S otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Nůžky