



Štípací kleště na drátěná lana, Celková délka: 190mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	731550 190
GTIN	4003773040651
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Silný tvar, zcela z oceli zápusťově kované. S našroubovaným kloubem a otevírací pružinou. Tvrdost břitů 64 HRC. Ramena s tenkým PVC pláštěm.

S uvnitř uloženou otevírací pružinou a aretační páčkou. Dva integrované lisovací profily pro koncovky bowdenů a koncovky lanek.

Použití:

Ke stříhání ocelových lan, vícežilových kabelů, atd.

Materiál:

Chromvanadiová zvláštní ocel, kalená v oleji.

Technický popis

Celková délka	190 mm
Pro kruhovou ocel (max. 1200 N/mm ²) Ø	4 mm
Pro piano dráty Ø	2,5 mm
Pro ocelová lana (max. 1600 N/mm ²) Ø	5 mm
Druh produktu	Řezací kleště