



Nůžky na kabely s převodem, Pro Ø kabelů: 32mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	731100 32
GTIN	4003773043935
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Hlava nůžek se srpovitým řezacím nožem a převodovým mechanismem (ovládání jednou rukou). Díky zdvojenému vedení se nůž nevychyluje.

Použití:

K čistému dělení hliníkových a měděných kabelů (též pramenů). Nepoužívejte na ocelový drát, tvrdé slitiny hliníku, tvrdě tažené měděné vodiče.

Materiál:

Nože ze speciální oceli, ramena z ocelového plechu s návleky rukojetí.

Upozornění:

U jednotlivých vodičů je výkon ve stříhu o cca 30 % nižší.

Technický popis

Pro Ø kabelů	32 mm
Výkon ve stříhu vícenásobné vodiče do	240 mm ²
Celková délka	250 mm
Ochrana proti úrazům	ano
Rukojeť	Vícesložkový potah
Ovládání	mechanické, jednoruční, princip ráčny

Materiál	Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná, kalená v oleji
Druh produktu	Nůžky

Příslušenství

Otočný nůž včetně šroubu a matice Vhodné pro kabel Ø 32 mm	731130 32
--	-----------