



## Nůžky na kabely s 2složkovými rukojetmi izolované dle VDE, Celková délka: 200mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	730350 200
GTIN	4003773026761
Třída artiklu	73F

### Popis

#### Provedení:

Rukojeti s **izolací do 1000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Rukojeti s vícetřídovými potahy. Hlava se srpovitými břity. Nůžky chromované. Stříhají hladce a čistě bez mačkání.

Díky dvojitému břítu zvláště velký rozsah stříhu.

#### Použití:

Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů.

#### Materiál:

**Speciální nástrojová ocel**, zápusťkově kovaná.

### Technický popis

Výkon ve stříhu do Ø	20 mm
Celková délka	200 mm
Výkon ve stříhu	70 mm <sup>2</sup>
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť	Vícetřídový potah
Ovládání	mechanické, jednoruční
Materiál	Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná, kalená v oleji
Povrch	chromované

S otevírací pružinou

ne

Druh produktu

Nůžky